

EPIC® H-Q 7 conexiune sertizată PE

Insert conector cu 7 contacte și conductor de protecție sertizabil

Insert cu 7 poli pentru conectori rectangulari, cu curent de până la 10 A, pentru contact PE sertizabil.

Informații

Compact, insert standardizat
spațiu redus datorită contactelor sertizabile
Fabricat în Germania



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Potrivit pentru exterior



Cu întârziere la propagarea flăcării

Beneficii

Disponerea compactă a contactelor permite 7 contacte + 1 contact de PE în spațiu mic.

Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată

Ultima actualizare (04.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 conexiune sertizată PE

Contactul de PE sertizabil permite realizarea automată a unui conector complet rezistent la vibrații.
Compatibil cu conectorii standard din piață
Potrivit pentru conductori cu secțiuni cuprinse între 0,14 – 2,50 mm².

Domeniul de utilizare

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
Potrivit pentru secțiuni transversale de până la 2,5 mm².
Pentru utilizare cu mai multe carcase rectangulare EPIC®.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Tensiunea nominală (V):	400 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	10 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Numărul contactelor:	7 + PE
Metoda de fixare:	Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm ² Pin sertizabil PE: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Material:	Poliamidă
Cicluri de operare mecanică:	500
Testat VDE:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-Q 7 conexiune sertizată PE

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Packaging unit
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4.0 mm ²				
10431710	EPIC H-Q 7 SCM PE-C	tată	7	10
10432710	EPIC H-Q 7 BCM PE-C	mamă	7	10

Ultima actualizare (04.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 conexiune sertizată PE