

EPIC® H-Q 5 conexiune cu șurub PE

Insert cu 5 contacte sertizate și conductor de protecție cu conexiune cu șurub

Insert cu 5 poli pentru conectori rectangulari, cu curent de până la 30 A, cu contact PE cu înșurubare.

Informații

Compact, insert standardizat

spațiu redus datorită contactelor sertizabile

Fabricat în Germania



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Potrivit pentru exterior



Cu întârziere la propagarea flăcării

Beneficii

Curent de până la 30 A datorită dispunerii compacte a celor 5 contacte de putere.

Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 conexiune cu șurub PE

Conductorul de protecție (PE) poate fi conectat în două moduri: Varianta "PE-S" poate fi utilizată cu un contact PE cu șurub, iar varianta "PE-C" cu un contact PE cu sertizare.

Compatibil cu conectorii standard din piață

Potrivit pentru secțiuni transversale de conductori cuprinse între 0,14 – 4,0 mm².

Domeniul de utilizare

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Potrivit pentru secțiuni transversale de până la 2,5 mm².

Pentru utilizare cu mai multe carcase rectangulare EPIC®.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	400 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	30 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Numărul contactelor:	5 + PE
Metoda de fixare:	Racord sertizat: 0,14-4,0 mm ² Conexiune cu șurub PE: 0,25 mm ² ... 4,0 mm ²
Material:	Poliamidă
Cicluri de operare mecanică:	500
Testat VDE:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-Q 5 conexiune cu șurub PE

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Bucăți / UA
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2.5 mm ²				
10431600	EPIC H-Q 5 SCM PE-S	tată	5	10
10432600	EPIC H-Q 5 BCM PE-S	mamă	5	10

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 conexiune cu șurub PE