

EPIC® MC Modul: Koax 3poli

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul coaxial cu trei contacte este adecvat pentru transmiterea de semnale video RGB prin intermediul unui singur modul. Combină mai multe funcții într-o singură fișă și devine astfel mai flexibil.

Informații

RGB - transmiterea semnalului video într-un modul



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

Beneficii

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate
Ansamblu de conectori individuali potriviți pentru diferite aplicații

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V):	250 V
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 2,7 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu aur

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Modul: Koax 3poli

Numărul contactelor:	3
Metoda de fixare:	Conexiune prin cositorire : variantă pentru coaxiale
Cicluri de operare mecanică:	100
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MC Modul: Koax 3poli

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Bucăți / UA
Module: 3-pini coax					
10399200	MCS 3 coax	tată	3	1	10
10399300	MCB 3 coax	mamă	3	1	10