

EPIC® MC Module: 20poli

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul de curent de intensitate mare cu 20 de contacte este conceput să reziste, pentru intervale scurte de timp, la temperaturi de aproximativ +125 grade și este adecvat, de exemplu, pentru sistemele de comandă.

Informații

Potrivit pentru echiparea cu contacte pe rolă

Pentru linii de sertizare automată



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

Beneficii

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate

Ansamblu de conectori individuali potriviți pentru diferite aplicații

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Imprimante

Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Tensiunea nominală (V):

100 V

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Module: 20poli

Curent nominal (A):	4 A
Grad de poluare:	3
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu aur
Numărul contactelor:	20
Metoda de fixare:	Pin sertizabil: 0.08 - 0.56 mm ²
Cicluri de operare mecanică:	50
Testat VDE:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MC Module: 20poli

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Bucăți / UA
Module: 20-pini					
10383600	MCS 20 CG	tată	20	1	10
10383700	MCB 20 CG	mamă	20	1	10