

EPIC® MH Contacte 4.0mm

Versatilitate ridicată datorită combinațiilor posibile de inserturi într-un singur conector

Contactele prelucrare EPIC® MH 4.0 sunt adecvate pentru transferul sigur de curenți mari. Învelișul din argint asigură rezistențe de contact scăzute, prin urmare, pierderi reduse și generare de căldură redusă.

Informații

Contact de înaltă calitate cu diametrul de 4 mm pentru transferul sigur de curenți mari



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Robust

Beneficii

Contact de înaltă calitate cu diametrul de 4 mm pentru transferul sigur de curenți mari

Disponibil pentru secțiuni cuprinse între 1,5 mm² și 10 mm²

Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibrațiilor

Cu instrumentele adecvate, este creat un contact bun, rapid și ușor

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Industria robotică

Procese tehnologice

Energie regenerabilă

Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Ultima actualizare (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Contacte 4.0mm

	Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali
Rezistența de contact:	< 5 mOhm
Metoda de fixare:	Racord sertizat: 1,5-10 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	10
Cicluri de operare mecanică:	500

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MH Contacte 4.0mm

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea cinexiunii (mm ²)	Bucăți / UA
44423250	EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	tată	1,5	100
44423255	EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0	mamă	1,5	100
44423251	EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0	tată	2,5	100
44423256	EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0	mamă	2,5	100
44423252	EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0	tată	4	100
44423257	EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0	mamă	4	100
44423253	EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0	tată	6	100
44423258	EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0	mamă	6	100
44423254	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0	tată	10	100
44423259	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0	mamă	10	100