


EPIC[®] MH PE contacte 10,0 mm

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

-

Informații

Conductor de protecție (PE) contacte sertizate pentru cele mai înalte secțiuni transversale
Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piață

**Beneficii**

Conectori de tip tată și mamă cu suprafață argintată și conductor de cca. 14 cm pentru conectare PE la rama EPIC[®] MH
Sertizare cu Klauke D 22 și seria HD 13
Secțiune de conectare: 25, 35, 50, 70 și 95 mm²

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Energie regenerabilă
Proiectare echipament de testare
Procese tehnologice
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Metoda de fixare:	Conexiune sertizată: 25mm ² ... 95 mm ² Lițe 4 mm ² pentru conectare PE la cadrul modulului
Lungime de dezizolare (mm):	20
Material:	Alamă argintată CuZn/Ag
Cicluri de operare mecanică:	500

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MH PE contacte 10,0 mm

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea cinexiunii (mm ²)	PL_VERPACKUNGSEINHEIT1
EPIC® MH contacte conductor de protecție 10,0 mm				
44423344	EPIC® MH PE SCEM AG 25sqmm D=10.0	tată	25	1
44423345	EPIC® MH PE BCEM AG 25sqmm D=10.0	mamă	25	1
44423346	EPIC® MH PE SCEM AG 35sqmm D=10.0	tată	35	1
44423347	EPIC® MH PE BCEM AG 35sqmm D=10.0	mamă	35	1
44423348	EPIC® MH PE SCEM AG 50sqmm D=10.0	tată	50	1
44423349	EPIC® MH PE BCEM AG 50sqmm D=10.0	mamă	50	1
44423350	EPIC® MH PE SCEM AG 70sqmm D=10.0	tată	70	1
44423351	EPIC® MH PE BCEM AG 70sqmm D=10.0	mamă	70	1
44423352	EPIC® MH PE SCEM AG 95sqmm D=10.0	tată	95	1
44423353	EPIC® MH PE BCEM AG 95sqmm D=10.0	mamă	95	1