



EPIC® TB-H-BE 16

Potrivit pentru o cablare ordonată în dulapurile electrice. Asamblat într-o carcasă cu montare pe tablou

Insertul standard este ideal pentru utilizarea în tablourile electrice, are 16 contacte și poate fi utilizat, de exemplu, în construcția de mașini și instalații.

Informații

Conexiune tip tata pentru dulapuri de comandă



Beneficii

Insert standard H-BE pentru tablouri electrice

Se conectează cu un insert tată H-BE montat în carcasă pe cablu

Fixare pe partea stângă = când adaptorul este montat pe peretele stâng al dulapului, conexiunea de PE și pinul 1 sunt în partea de sus

Domeniul de utilizare

Confecționarea tablourilor electrice

Procese tehnologice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Tensiunea nominală de impuls:

6 kV

Curent nominal (A):

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Grad de poluare:

3

Contacte:

Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® TB-H-BE 16

Numărul contactelor:	16 + PE
Metoda de fixare:	Conectare prin șurub: 0.5 - 4.0 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	13
Cicluri de operare mecanică:	200
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® TB-H-BE 16

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Fixare pe o parte	Numărul de contacte	Bucăți / UA
adaptor cu 16-pini					
70315100	TB-H-BE 16 BRE	mamă	dreapta	1 - 16	10
70314100	TB-H-BE 16 BLI	mamă	stânga	1 - 16	10

EPIC® TB-H-BE 16