


EPIC® TB-H-BE 24

Potrivit pentru o cablare ordonată în dulapurile electrice. Asamblat într-o carcasă cu montare pe tablou

Insertul standard poate fi conectat cu insert tip tată H-BE în carcase și este adecvat pentru utilizarea în dulapuri de comandă și în construcția de mașini și instalații.

Informații

Conexiune tip tata pentru dulapuri de comandă



M	F
13 ● ● 1	1 ● ● 13
14 ● ● 2	2 ● ● 14
15 ● ● 3	3 ● ● 15
16 ● ● 4	4 ● ● 16
17 ● ● 5	5 ● ● 17
18 ● ● 6	6 ● ● 18
19 ● ● 7	7 ● ● 19
20 ● ● 8	8 ● ● 20
21 ● ● 9	9 ● ● 21
22 ● ● 10	10 ● ● 22
23 ● ● 11	11 ● ● 23
24 ● ● 12	12 ● ● 24



Beneficii

Insert standard H-BE pentru tablouri electrice

Se conectează cu un insert tată H-BE montat în carcasă pe cablu

Fixare pe partea stângă = când adaptorul este montat pe peretele stâng al dulapului, conexiunea de PE și pinul 1 sunt în partea de sus

Domeniul de utilizare

Confecționarea tablourilor electrice

Procese tehnologice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Tensiunea nominală de impuls:

6 kV

Curent nominal (A):

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Grad de poluare:

3

Contacte:

Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® TB-H-BE 24

Numărul contactelor:	24 + PE
Metoda de fixare:	Conectare prin șurub: 0.5 - 4.0 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	13
Cicluri de operare mecanică:	200
Testat VDE:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® TB-H-BE 24

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Fixare pe o parte	Numărul de contacte	Bucăți / UA
Adaptor cu 24 pini					
70317100	TB-H-BE 24 BRE	mamă	dreapta	1 - 24	10
70316100	TB-H-BE 24 BLI	mamă	stânga	1 - 24	10

EPIC® TB-H-BE 24