

Carcasă EPIC® ULTRA H-A 3

Carcasă robustă și fiabilă pentru conectori industriali cu protecție EMC

EPIC® H-A 3 carcase

Informații

Protecție EMC

Rezistent la coroziune

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Beneficii

Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Rezistență chimică și mecanică mare

Conectabil cu carcase standard

Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă

Domeniul de utilizare

Fabricarea motoarelor electrice

În medii sensibile EMC

Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)

Utilaje de construcții

Caracteristicile produsului

Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate

Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore

rezistent la coroziune conform DIN EN 6988

Presetupa EMC potrivită: 53112630

Livrarea include șuruburi din oțel inoxidabil pentru inserturi

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: zinc placat cu nichel turnat sub presiune Levier: oțel inoxidabil Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Carcasă EPIC® ULTRA H-A 3

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Carcasă EPIC® ULTRA H-A 3

Articol nr.	Descriere articol	Diametrul ecranului (min)	Gama de prindere a cablurilor	M	Bucăți / UA
Carcasă tip mufă de trecere					
10423300	EPIC® ULTRA H-A 3 TG	-	-	20	10
10423600	EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH	3	5.0 - 9.0	-	10
10423620	EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH	6	6.0 - 13.0	-	10
10423201	EPIC® ULTRA H-A 3 TS	-	-	20	10
10423650	EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH	3	5.0 - 9.0	-	10
Carcasă de cuplă					
10423204	EPIC® ULTRA H-A 3 TBF	-	-	20	10
Carcasă de montaj					
10423200	EPIC® ULTRA H-A 3 AG	-	-	-	10
10423202	ULTRA H-A 3 AGS	-	-	.	10
10423203	EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open	-	-	20	10
Carcasă pentru conector					
19512702	ULTRA H-A 3 AGSV	-	-	20	10
Carcasă montată cu șurub					
10423640	EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20	-	-	20	10

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16