

EPIC® ULTRA H-A 3 AG

Carcasă robustă și fiabilă pentru conectori industriali cu protecție EMC

EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250

Informații

Protecție EMC

Rezistent la coroziune

Fabricat în Germania



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Robust



Conector cu carcasa standard



Interferența semnalelor



Impermeabil

Beneficii

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 AG

Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă

Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Rezistență chimică și mecanică mare

Domeniul de utilizare

În medii sensibile EMC

Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)

Utilaje de construcții

Fabricarea motoarelor electrice

Caracteristicile produsului

Carcasă cu montare pe tablou

Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate

Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore

rezistent la coroziune conform DIN EN 6988

Livrarea include șuruburi din oțel inoxidabil pentru inserturi

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: zinc placat cu nichel turnat sub presiune

Levier: oțel inoxidabil

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65

NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® ULTRA H-A 3 AG

Articol nr.	Descriere articol	Bucăți / UA
Carcasă de montaj		
10423200	EPIC® ULTRA H-A 3 AG	10

Ultima actualizare (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16