

EPIC® ULTRA H-A 3 AGS

Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC

EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250

Informații
Protecţie EMC
Rezistent la coroziune
Fabricat în Germania





Rezistență chimică bună

Rezistent la coroziune

Timpul de asamblare

Cerinţa de spaţiu

Robust

Conector cu carcasa standard

Interferenţa semnalelor

Impermeabil

Beneficii

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 AGS

Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Rezitență chimică și mecanică mare

Domeniul de utilizare

În medii sensibile EMC
Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
Utilaje de construcții
Fabricarea motoarelor electrice

Caracteristicile produsului

Carcasă cu montaj pe tablou, cu intrare laterală a cablului
Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore
rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
Livrarea include șuruburi din oțel inoxidabil pentru inserturi

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: zinc placat cu nichel turnat sub presiune Levier: oțel inoxidabil Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-A 3 AGS

Articol nr.	Descriere articol	M	Bucăţi / UA
Carcasă cu montaj pe tablou, cu intrare laterală a cablului			
10423202	ULTRA H-A 3 AGS	.	10

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16