EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB

Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC

EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250

Informații
Protecţie EMC
Rezistent la coroziune
Fabricat în Germania



Rezistență chimică bună

Gamă mare de strângere

Timpul de asamblare

Preluare optimă a efortului de tracţiune

Robust

Conector cu carcasa standard

Interferenţa semnalelor

Impermeabil

Beneficii

Ultima actualizare (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB

Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
Conectabil cu carcase standard
Rezistență mecanică mare

Domeniul de utilizare

În medii sensibile EMC
Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
Utilaje de construcții
Fabricarea motoarelor electrice

Caracteristicile produsului

Carcasele cu sistemul BRUSH au preasamblată
"peria" ce face contact cu ecranul cablului
rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Levier și bolțuri: oțel inox Etanșare: NBR Presetupă Corp: alamă nichelată Insert: PA Element de etanșare: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 67 NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de înclemare în mm	Diametrul minim peste ecran (mm)	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu,bolțuri pentru două leviere, versiune înaltă)				
70250274	EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 15-23	15.0 - 23.0	-	1
70250275	EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 15-23 BRUSH	15.0 - 23.0	7	1
70250276	EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 19-28	19.0 - 28.0	-	1
70250261	EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 19-28 BRUSH	19.0 - 28.0	7	1

Ultima actualizare (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.