

EPIC® MH 2 40A

Flexibilitate ridicată datorită combinației oricăror module într-un singur conector

Insert pentru conectorii rectangulari cu 2 poli pentru sistemul modular EPIC® MH, până la 40 A, potrivit pentru aplicații feroviare

Informații

Modul de alimentare cu 2 poli, compact, pentru alimentare cu energie

Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Cu întârziere la propagarea flăcării

Beneficii

Modul cu 2 contacte de forță pentru alimentare cu energie de până la 40 A și tensiuni de până la 1000 V.

Conectorii modulari asamblați pot fi utilizați cu conectorii standard de pe piață.

Sertizarea creează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablu și este adecvată pentru procesarea automată

Diferite contacte de sertizare disponibile pentru diferite secțiuni transversale ale conductorilor.

Se fixează fără efort în rama multiplă fixă EPIC® MH prin clipsare. Montare mult mai ușoară în comparație cu alte sisteme de rame.

Domeniul de utilizare

Pentru conectarea cu energie a aparatelor și mașinilor în diverse aplicații.

Pentru utilizare cu mai multe carcase rectangulare EPIC®.

Poate fi utilizat în vehicule feroviare în conformitate cu standardele (testul de comportament în caz de incendiu conform DIN EN 45545-2:2016-02, seturile de cerințe R22 și R23, nivelurile de pericol HL1, HL2 și HL3).

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 2 40A

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V):	1000 V AC/DC
Tensiunea nominală de impuls:	8 kV
Curent nominal (A):	40
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 5 mOhm
Numărul contactelor:	2
Metoda de fixare:	Racord sertizat: 1,5-10 mm ²
Material:	Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Cicluri de operare mecanică:	500
Testat VDE:	UL: în pregătire
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MH 2 40A

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots
44423364	EPIC® MHS 2 40A CM	tată	2	1
44423365	EPIC® MHB 2 40A CM	mamă	2	1

EPIC® MH 2 40A