

EPIC® Clește pentru contacte ștanțate H-D 1.6

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare



Caracteristicile produsului

Locatorul și bacurile de sertizare se potrivesc cu scula 11147000 și mașina de sertizat 11147001

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® Clește pentru contacte ștanțate H-D 1.6

Articol nr.	Descriere articol	Inserturi	Secțiune (min) în mm ²	Secțiunea maximă în mm ²	Versiune	Notă	Bucăți / UA
11147000	Cu uneltele adecvate se creează rapid și ușor contacte bune	-	-	-	-	-	1
11147001	Mașina de sertizat	Fără bacuri de sertizare, fără locator	-	-	Pneumatic, 5-10 bari	-	1
11147170	EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 ștanțat 0,14-0,5 mm2	-	0,14	0,5	-	-	1
11147180	EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 ștanțat 0,5-1,5 mm2	-	0,5	1,5	-	-	1
11147190	EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 ștanțat 1,5-2,5 mm2	-	1,5	2,5	-	-	1
11147300	Locator	-	-	-	-	Pentru contacte: H-D 1.6 prelucrate, H-D 1.6 ștanțate	1

EPIC® Clește pentru contacte ștanțate H-D 1.6

11147001