

SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adaptor din alamă placată cu nichel cu filet de conexiune PG, ca adaptor de la filet exterior PG la filet interior metric



Beneficii

Adaptor de la un filet exterior PG la un filet interior metric.

Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.

Disponibil pentru dimensiuni de filet de până la PG36 sau până la M40.

Forma A este randalinată, ușor de înșurubat chiar și în medii uleioase; forma B este cu execuție netedă.

Numerele articolelor care se termină cu "LF" reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb" nu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR

Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Adecvat pentru utilizare la exterior.

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Descrierea produsului

Forma A: Striat

Forma B: Neted

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material:

Alamă nichelată

Gama de temperatură:

-60°C la +200°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MA-PG/M

Articol nr.	Formă	Dimensiune PG	Filet interior M2	Bucăți / UA
SKINDICHT® MA-PG/M				
52104490	B	7	12 x 1.5	100
52104491	B	9	16 x 1.5	50
52104492	A	11	16 x 1.5	50
52104493	B	11	20 x 1.5	50
52104494	B	13.5	20 x 1.5	50
52104495	A	16	20 x 1.5	50
52104495LF	A	16	20 x 1.5	50
52104496	B	16	25 x 1.5	50
52104497	A	21	20 x 1.5	50
52104498	A	21	25 x 1.5	50
52104499	B	21	32 x 1.5	50
52104500	A	29	25 x 1.5	25
52104501	A	29	32 x 1.5	25
52104502	B	29	40 x 1.5	10
52104503	A	36	40 x 1.5	10
52104490LF	B	7	12 x 1.5	100
52104491LF	B	9	16 x 1.5	50
52104492LF	A	11	16 x 1.5	50
52104493LF	B	11	20 x 1.5	50
52104494LF	B	13.5	20 x 1.5	50
52104496LF	B	16	25 x 1.5	50
52104497LF	A	21	20 x 1.5	50
52104498LF	A	21	25 x 1.5	50
52104499LF	B	21	32 x 1.5	50
52104500LF	A	29	25 x 1.5	25
52104501LF	A	29	32 x 1.5	25
52104502LF	B	29	40 x 1.5	10
52104503LF	A	36	40 x 1.5	10

Ultima actualizare (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16