


SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, contrapiulițe din poliester cu filet PG, pentru blocarea presetupelor de cabluri în orificii nefiletate



Beneficii

Suportul de așezare al cheii evită zgârierea carcasei

Domeniul de utilizare

Pentru fixarea presetupelor SKINDICHT® în găuri fără filet.

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Notă

Piulițele SKINTOP® GMP-GL sunt recomandate pentru stres mecanic mare sau cuplu de strângere mare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piulițe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
Culoare:	Gri deschis (RAL 7035)
Material:	Polistiren
Gama de temperatură:	-20°C la +70°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® GMK

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Înălțime (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Bucăți / UA
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16