

SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, Piulițe cu pinteni de tăiere, pentru contact electric perfect prin tăierea stratului de vopsea, pentru presetupe cu punere la masă a ecranului



Beneficii

Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecție EMC optimă

Domeniul de utilizare

Pentru carcase lăcuite, eloxate sau vopsite

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Descrierea clasei: piulițe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
Material:	Alamă nichelată
Gama de temperatură:	-60°C la +200°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SM-PE

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Înălțime (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Departe de colț	Bucăți / UA
SKINDICHT® SM-PE					
52103200	PG 7	4.7	15	17,3	100
52103210	PG 9	4.7	18	20,8	100
52103220	PG 11	4.7	21	24,3	100
52103230	PG 13,5	4.7	23	26,6	100
52103240	PG 16	4.7	26	30	100
52103250	PG 21	5.2	32	37	50
52103260	PG 29	5.7	41	47,3	50
52103270	PG 36	6.5	51	58,9	50

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16