

SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR inel de etanșare incizat din CR, pentru diferite diametre de sigilare, inelele pot fi adaptate individual



Beneficii

O etanșare pentru mai multe diametre de strângere
Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor

Domeniul de utilizare

Inel de etanșare incizat pentru presetupe SKINDICHT®

Notă

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanșare
Culoare:	Negru
Material:	CR
Gama de temperatură:	-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® E

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior x găurile (mm)	Grosime (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® E					
52005780	E 9	13.5 x 5/8	5.5	13.5	250
52003690	E11	16.5 x 7/10/12.5	6.0	16.5	250
52003700	E 13,5	18.5 x 7/10.5/13/16	6.5	18.5	250
52003710	E 16	20.5 x 8/10.5/13.5/16	7.5	20.5	250
52003720	E 21	26.0 x 11/15/18/20	8.0	26.0	100
52003730	E 29	35.0 x 19/23/27/31	9.5	35.0	100
52003740	E 36	45.0 x 25/28/31/35	12.0	45.0	50
52005790	E 42	52.0 x 35.5/39/42.5/46	14.0	52.0	50
52005800	E 48	57.0 x 40.5/44/47/50.5	14.0	57.0	50

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16