

## SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR inel de etanșare incizat din CR, pentru diferite diametre de sigilare, inelele pot fi adaptate individual



### Beneficii

O etanșare pentru mai multe diametre de strângere  
Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor

### Domeniul de utilizare

Inel de etanșare incizat pentru presetupe SKINDICHT®

### Notă

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

### Date Tehnice

|                      |   |
|----------------------|---|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC001181<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanșare |
| Culoare:             | Negru   |
| Material:            | CR  |
| Gama de temperatură: | -20°C la +80°C  |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINDICHT® E**

| Articol nr.  | Denumire articol / dimensiuni | Diametrul exterior x găurile (mm) | Grosime ( mm ) | Diametrul exterior Ø (mm) | Bucăți / UA |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| SKINDICHT® E |                               |                                   |                |                           |             |
| 52005780     | E 9                           | 13.5 x 5/8                        | 5.5            | 13.5                      | 250         |
| 52003690     | E11                           | 16.5 x 7/10/12.5                  | 6.0            | 16.5                      | 250         |
| 52003700     | E 13,5                        | 18.5 x 7/10.5/13/16               | 6.5            | 18.5                      | 250         |
| 52003710     | E 16                          | 20.5 x 8/10.5/13.5/16             | 7.5            | 20.5                      | 250         |
| 52003720     | E 21                          | 26.0 x 11/15/18/20                | 8.0            | 26.0                      | 100         |
| 52003730     | E 29                          | 35.0 x 19/23/27/31                | 9.5            | 35.0                      | 100         |
| 52003740     | E 36                          | 45.0 x 25/28/31/35                | 12.0           | 45.0                      | 50          |
| 52005790     | E 42                          | 52.0 x 35.5/39/42.5/46            | 14.0           | 52.0                      | 50          |
| 52005800     | E 48                          | 57.0 x 40.5/44/47/50.5            | 14.0           | 57.0                      | 50          |

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03.16