

SKINDICHT® O-Ring NBR PG

SKINDICHT® O-Ring NBR PG, inel de etanșare, rezistent la ulei, praf și apă, utilizat pentru etanșarea carcasei, rezistent la razele ultraviolete și ozon, filet PG



Rezistent la UV

Beneficii

Rezistent la uleiuri, praf și apă

Domeniul de utilizare

Pentru o etanșare bună împotriva obiectelor străine și lichidelor la filetul de conectare al presetupei sau componentelor similare.

Notă

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanșare
Culoare:	Negru
Material:	NBR
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® O-Ring NBR PG

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Interior Ø (mm) x grosime Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53001010	PG 7	10.0 x 1.5	100
53102011	PG 9	13.0 x 1.5	100
53001020	PG 11	16.0 x 1.5	100
52005740	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
53001030	PG 16	20.0 x 1.5	100
52005750	PG 21	26.0 x 2.0	100
53001040	PG 29	34.0 x 2.0	50
52005760	PG 36	44.0 x 2.0	50
53001050	PG 42	50.0 x 2.0	50
52005770	PG 48	55.0 x 2.0	50

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16