

SKINDICHT® SHV Elemente conice pentru etanșare

SKINDICHT® SHV Elemente conice pentru etanșare



Rezistență chimică bună



Rezistență la acizi



Rezistent la temperatură

Beneficii

SKINDICHT® SHV CR rezistent la ulei, praf și apă

SKINDICHT® SHV FKM pentru temperaturi ridicate

SKINDICHT® SHV FKM rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și alte substanțe chimice

Domeniul de utilizare

Con de etanșare pentru presetupe SKINDICHT®

Notă

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Element de etanșare tronconic pentru presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000451

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop de etanșare pentru cablu

Culoare:

CR: negru

FKM: roșu

Material:

CR

FKM

Gama de temperatură:

CR: -20 °C până la +80 °C

FKM: -20 °C până la +200 °C

SKINDICHT® SHV Elemente conice pentru etanșare**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SHV Elemente conice pentru etanșare

Articol nr.	Dimensiune PG/deschiderea exactă	Ø interior (mm)	Lungime (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SHV CR				
52021120	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021130	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021140	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021150	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021160	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021180	SHV13.5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021170	SHV13.5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021190	SHV 16/ 11.0	11.0	19.5	50
52021200	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021210	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52024460	SHV 21/ 16.0	16.0	19.8	50
52021220	SHV 21/ 18.0	18.0	19.8	50
52021230	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021240	SHV 29/ 22.0	22.0	24.0	25
52021250	SHV 29/ 24.0	24.0	24.0	25
52021260	SHV 29/ 26.0	26.0	24.0	25
SKINDICHT® SHV FKM				
52021259	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021146	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021261	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021262	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021263	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021271	SHV 13.5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021272	SHV 13.5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021265	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021269	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52021268	SHV 21/ 18.0	18.0	19.5	50
52021266	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021267	SHV 29/ 22.0	22.0	19.8	50

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16