

## SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, Manșoane anti-îndoire pentru protecție cablurilor



### Beneficii

Manșon alternativ anti- răsucire

### Domeniul de utilizare

Presetupe SKINDICHT® cu manșon anti încovoiere pentru protecție împotriva torsiunii

### Notă

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Element de etanșare tronconic pentru presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000451

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop de etanșare pentru cablu

Culoare:

Negru

Material:

CR

Gama de temperatură:

-20°C la +80°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINDICHT® SNR**

Articol nr.	Mărime PG extern / intern	Ø max. cablu mm	Ø min. cablu mm	Bucăți / UA
SKINDICHT® SNR				
52001970	7/ 5.0	5	3,5	100
52001980	9/ 7.0	7	5,5	100
52001990	11/ 7.0	7	5,5	100
52002000	11/ 9.0	9	7,5	100
52002010	13.5/ 9.0	9	7,5	100
52002020	13.5/ 11.0	11	9	100
52002030	13.5/ 13.0	13	11	100
52002040	16/ 13.0	13	11,5	100
52002050	16/ 15.0	15	13	100
52002060	21/ 15.0	15	13,5	50
52002070	21/ 17.0	17	15	50
52002080	21/ 19.0	19	17	50
52002090	21/ 20.0	20	18	50
52002100	29/ 20.0	20	18	25
52002110	29/ 23.0	23	21	25
52002120	29/ 25.0	25	23	25
52002130	36/ 26.0	26	23	25
52002140	36/ 30.0	30	27	25
52002150	36/ 33.0	33	30	25
52002160	36/ 35.0	35	32	25
52002170	42/ 35.0	35	32	10
52002180	42/ 38.0	38	35	10
52002190	42/ 40.0	40	36	10
52002200	48/ 40.0	40	36	10
52002210	48/ 44.0	44	40	10

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16