

## SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, contrapiuliță metrică din oțel inoxidabil pentru pereții subțiri ai carcasei cu găuri de burghiu

### Informații

Contrapiuliță metrică din oțel inoxidabil



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică

### Domeniul de utilizare

Utilizate acolo unde presetupele trebuie să fie blocate, sau pentru carcasa cu pereți subțiri

### Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Descrierea clasei: piulițe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe

Material:

Oțel inox AISI 303

Gama de temperatură:

-60 °C la +200 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINDICHT® SM-M INOX**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Grosime ( mm )	Mărimea cheii SW în mm	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SM-M INOX					
52032585	M 12 x 1,5	2.8	15	16.5	10
52032615	M 16 x 1,5	2.8	19	20.9	10
52032625	M 20 x 1,5	3.0	24	26.7	10
52032635	M 25 x 1,5	3.5	30	33.0	10
52032645	M 32 x 1,5	4.0	36	39.0	10
52032655	M 40 x 1,5	5.0	46	50.0	10
52032665	M 50 x 1,5	5.0	55	60.0	10
52032675	M 63 x 1,5	6.0	70	78.0	10

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03\_16