

SKINDICHT® E-M HYGIENIC

Nu doar curat, ci și imaculat. Extensia din oțel inoxidabil cu design igienic, certificare ECOLAB® și NSF, precum și rezistență mecanică și chimică ridicată, este potrivită pentru zonele igienice critice. Pentru a compensa diferențele de dimensiuni, aceasta formează sistemul ideal în combinație cu presetupele SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M.



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Petrol și gaze



Rezistență chimică bună



Rezistență termică



Robust



Rezistent la temperatură



Impermeabil

Beneficii

Designul igienic cu suprafețe netede, precum și contururi fără colțuri și margini previne acumularea de reziduuri, cum ar fi lichide și microorganisme, care ar putea reprezenta un risc de contaminare pentru mașinile de fabricare a produselor alimentare. Acest lucru favorizează o curățare simplă, frecventă și sigură a produselor.

Conectori M12 L cu mai mulți pini, cu codare L pentru evitarea conectărilor greșite, pentru semnale Profinet sau M12K pentru alimentarea senzorilor

Asigură flexibilitate la alegerea pretupei, deoarece alegerea este independentă de tipul de filet al carcasei.

Ultima actualizare (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® E-M HYGIENIC

Certificări multiple pentru industria alimentară pentru Europa și America de Nord.
Rezistență testată la dezinfectanții și agenții de curățare ECOLAB®.

Domeniul de utilizare

For use with metric SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX-M cable glands, whose Connection thread is larger than the existing threaded hole.

În special pentru zonele critice de igienă ale industriei alimentare, unde produsul trebuie instalat în zona produsului sau în zona de producție alimentară.

De asemenea, pentru utilizarea în zonele igienice critice ale industriei farmaceutice și chimice.

Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Normă de referință / aprobări

FL 2

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare:

Etanșare: RAL 5015 (azur)

Material:

Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L) garnitură: FKM

Gama de temperatură:

între -20 °C și 220 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® E-M HYGIENIC

Articol nr.	Filet exterior	Filet interior M2	Înălțimea totală (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filet exterior (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® E-M HYGIENIC							
52103591	12 x 1.5	16 x 1.5	20,5	20	6,5	22.8	5
52103592	16 x 1.5	20 x 1.5	23	24	7	23.0	5
52103593	20 x 1.5	25 x 1.5	24	29	8	31.8	5
52103594	25 x 1.5	32 x 1.5	26,5	36	8	39.6	5

Ultima actualizare (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16