

SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, inelele de etanșare incizate pot fi adaptate individual la diferite diametre de cabluri



Beneficii

O etanșare pentru mai multe diametre de strângere
Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor

Domeniul de utilizare

Inel de etanșare cu incizie pentru presetupe SKINDICHT®

Notă

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Inel de etansare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC001181 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanșare
Culoare:	Negru
Material:	CR
Gama de temperatură:	-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® E-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior Ø x găurile (mm)	Grosime (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® E-M				
52100620	E-M 12	10.0 x 5	5.0	250
52100621	E-M 16	13.8 x 3/6/9	5.5	250
52100622	E-M 20	17.6 x 4/7/10/13	6.0	250
52100623	E-M 25	22.6 x 8.5/11.5/14.5/17.5	7.5	100
52100624	E-M 32	29.6 x 16/19/22/25	9.5	100
52100625	E-M 40	37.6 x 23/26/29/32	12.0	50
52100626	E-M 50	47.6 x 30/33/36/39	12.0	50
52100627	E-M 63	60.6 x 36/39/42/45	14.0	50

Ultima actualizare (17.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16