


SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, dopuri oarbe din poliamidă armate cu fibră de sticlă, cu stabilitate ridicată pentru închiderea găurilor filetate prefabricate



Robust



Siguranță



Impermeabil

Beneficii

Pentru închiderea găurilor prefiletate

Stabilitate mare datorită ranforsării cu fibră de sticlă

Domeniul de utilizare

Confecționarea tablourilor electrice

Cutii de distribuție

Cutii de joncțiune

Caracteristicile produsului

Montare cu ajutorul șurubelniței

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

SKINDICHT® BLK-GL-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Certificări:	UL in curs de obținere
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005)
Material:	Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă O-Ring: NBR
Clasa de protecție:	IP 54 IP 68 (cu O-Ring)
Gama de temperatură:	cu garnitură inelară între -20 °C și +100 °C fără garnitură inelară între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® BLK-GL-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® BLK-GL-M gri argintiu					
52006101	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006111	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006121	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006131	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006141	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006151	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006161	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006171	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M gri deschis					
52006100	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006110	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006120	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006130	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006140	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006150	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006160	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006170	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M negru					
52006103	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006113	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006123	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006133	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006143	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006153	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006163	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006173	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M gri argintiu cu inel O					
52006109	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006119	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006129	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006139	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006149	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006159	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006169	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-GL-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
52006179	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M gri deschis cu inel O					
52006107	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006117	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006127	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006137	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006147	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006157	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006167	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006177	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M negru cu inel O					
52006106	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006116	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006126	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006136	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006146	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006156	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006166	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006176	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16