

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, capace oarbe din oțel inoxidabil, cu design igienic pentru închiderea alezajelor filetate deja prefabricate

Informații

Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil

Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare



Industrie alimentară



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Rezistent la ulei



Robust



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Pentru închiderea găurilor prefiletate

Asamblare folosind o cheie

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Domeniul de utilizare

Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară
Pentru folosire în zone de producție
Industria farmaceutică

Normă de referință / aprobări

NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale
FDA 21 CFR 177.2600
Element de etanșare special destinat industriei alimentare pentru America de Nord
DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare mașini și echipamente
DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerințe igienice pentru proiectarea dispozitivelor

Descrierea produsului

Materialul și forma asigură o curățare ușoară și sigură
Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu ușurință printre produsele alimentare
Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Material:	Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L) garnitură: FKM
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	între -20 °C și +220 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
52103490	M 12 x 1,5	16	16.9	6,5	18.8	5
52103491	M 16 x 1,5	20	17.9	7	22.8	5
52103492	M 20 x 1,5	24	19.9	8	26.8	5
52103493	M 25 x 1,5	29	20.7	8	31.8	5
52103488	M 32 x 1,5	36	22.5	9	39.6	5
52103489	M 40 x 1,5	45	23.5	9	49.0	5

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16