


SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, piese oarbe cu sistem inovator CLICK , nu necesită filet sau piuliță, simplu de montat



Timpul de asamblare



Robust



Siguranță

Beneficii

Salvați până la 70% din timp cu sistemul inovativ CLICK

Asamblare simplă în orice poziție

Câteva părți, piulița nu mai este necesară

Nu necesită filet

Domeniul de utilizare

Modul orb cu sistem de închidere CLICK pentru instalarea ușoară în locații dificile. Soluția perfectă pentru închiderea perforațiilor care nu mai sunt folosite

Confecționarea tablourilor electrice

Aplicații electrice de măsurare și control

Tehnologii pentru automatizări

Procese tehnologice, producerea de mașini unelte

Inclus

Inclus în pachet: piesa pentru dezasamblare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK BLK

Culoare:	ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe Gri deschis (RAL 7035)
Material:	Corp: poliamidă specială Etanșarea: elastomer special
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® CLICK BLK

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	M (gaura în mm)	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Grosimea peretelui, S (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® CLICK BLK gri deschis							
52109013	CLICK BLK 16	16.3 (-0.2)	14.0 / 22.0	28.5	8	1.0 - 4.0	50
52109014	CLICK BLK 20	20.3 (-0.2)	18.0 / 27.0	29.5	8	1.0 - 4.0	25
52109015	CLICK BLK 25	25.3 (-0.2)	22.0 / 14.0	30.5	8	1.0 - 4.0	25