

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, reducții, permit utilizarea presetupelor cu filet de dimensiune mai mică decât cel al orificiilor existente



Cerința de spațiu



Siguranță



Conector cu carcasa standard

Beneficii

Conectori M12 L cu mai mulți pini, cu codare L pentru evitarea conectărilor greșite, pentru semnale Profinet sau M12K pentru alimentarea senzorilor

Asigură flexibilitate la alegerea pretupei, deoarece alegerea este independentă de tipul de filet al carcasei.

Numerele articolelor care se termină cu "LF" reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb" nu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare cu o presetupă metrică al cărei filet de conectare este mai mic decât orificiul filetat existent.
Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere:

Disponibil cu garnitură preasamblată

Material:

Alamă nichelată

Gama de temperatură:

-60 °C la +200 °C

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MR-M

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® MR-M

Articol nr.	Filet exterior	Filet interior M2	Bucăți / UA
SKINDICHT® MR-M			
52104310	16 x 1.5	12 x 1.5	100
52104311	20 x 1.5	12 x 1.5	100
52104312	20 x 1.5	16 x 1.5	100
52104313	25 x 1.5	16 x 1.5	50
52104314	25 x 1.5	20 x 1.5	50
52104315	32 x 1.5	20 x 1.5	50
52104316	32 x 1.5	25 x 1.5	50
52104317	40 x 1.5	25 x 1.5	25
52104318	40 x 1.5	32 x 1.5	25
52104319	50 x 1.5	32 x 1.5	25
52104320	50 x 1.5	40 x 1.5	10
52104321	63 x 1.5	40 x 1.5	10
52104322	63 x 1.5	50 x 1.5	10
52006575	72 x 2	63 x 1.5	1
52104310LF	16 x 1.5	12 x 1.5	100
52104311LF	20 x 1.5	12 x 1.5	100
52104312LF	20 x 1.5	16 x 1.5	100
52104313LF	25 x 1.5	16 x 1.5	50
52104314LF	25 x 1.5	20 x 1.5	50
52104315LF	32 x 1.5	20 x 1.5	50
52104316LF	32 x 1.5	25 x 1.5	50
52104317LF	40 x 1.5	25 x 1.5	25
52104318LF	40 x 1.5	32 x 1.5	25
52104319LF	50 x 1.5	32 x 1.5	25
52104320LF	50 x 1.5	40 x 1.5	10
52104321LF	63 x 1.5	40 x 1.5	10
52104322LF	63 x 1.5	50 x 1.5	10
52006575LF	72 x 2	63 x 1.5	1
SKINDICHT® MR-M, alamă			
52006579	80 x 2	75 x 1.5	1

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16