

SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, Șurub de presiune din alamă nichelată, filet conform EN 62444



Domeniul de utilizare

SKINDICHT® D-M șuruburi de compresiune cu filet conform EN 62444.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000814 ETIM 5.0 Descrierea clasei: șuruburi filetate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000814 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Piuliță filetată
Material:	Alamă nichelată
Gama de temperatură:	-60 °C la +200 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® D-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea cheii SW în mm	Bucăți / UA
SKINDICHT® D-M			
52100600	M 12 x 1,5	12	100
52100601	M 16 x 1,5	16	100
52100602	M 20 x 1,5	20	100
52100603	M 25 x 1,5	25	50
52100604	M 32 x 1,5	32	25
52100605	M 40 x 1,5	40	25
52100606	M 50 x 1,5	50	10
52100607	M 63 x 1,5	65	10

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16