


SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG, Șaibe galvanizate din oțel , se plasează între șurubul de compresie și adaptor



Domeniul de utilizare

Pentru utilizarea între șurubul de compresie și adaptor

Notă

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000098 ETIM 5.0 Descrierea clasei: șaibă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000098 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Șaibă
Material:	Oțel galvanizat
Gama de temperatură:	-60 °C la +200 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® U-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior Ø x dimetrul interior Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® U-M			
52100610	U-M 12	10.0 x 7.0	300
52100611	U-M 16	14.0 x 11.0	300
52100612	U-M 20	18.0 x 15.0	300
52100613	U-M 25	23.0 x 19.0	200
52100614	U-M 32	30.0 x 26.0	200
52100615	U-M 40	38.0 x 34.0	100
52100616	U-M 50	48.0 x 43.0	100
52100617	U-M 63	61.0 x 52.0	100

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16