

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, gromet pentru sigilarea cablurilor cu diametrul exterior între 4-32 mm, poate fi utilizată ca piesă de capăt pentru tuburi sau țevi de protecție



Preluare optimă a efortului de tracțiune

Beneficii

Poate fi folosit ca și gromet cu gamă largă de diametre
Profil de blocare

Domeniul de utilizare

Gromeți pentru cabluri cu între 4 și 32 mm

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000879 ETIM 5.0 Class-Descriere: accesorii
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000879 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Garnitură inelară
Culoare:	Negru
Material:	CR
Gama de temperatură:	-30°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® DTN

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Grosimea metalului (mm)	Gaură în carcasă Ø (mm)	Diametrul manșonului , interior (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16