

SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, Piesă de etanșare cabluri cu membrană perforabilă pentru introducerea facilă a cablului, oriunde preluarea efortului de tracțiune nu este necesară



Beneficii

Membrană perforabilă

Domeniul de utilizare

Acolo unde nu este necesară preluarea de eforturi mecanice

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Notă:	La cerere: Negru
Culoare:	Gri deschis (RAL 7035)
Material:	PE
Clasa de protecție:	IP 54
Gama de temperatură:	-30°C ÷ +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® WN-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Deschidere (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filetului, D (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
52020513	M 16 x 1,5	5.0 - 10.0	15	10	20.0	200
52020523	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	19	12	24.0	200
52020533	M 25 x 1,5	9.0 - 16.0	24	12	28.0	100
52020543	M 32 x 1,5	11.0 - 22.0	30	14	37.0	50
52020553	M 40 x 1,5	17.0 - 34.0	37	16	45.0	50
52020563	M 50 x 1,5	22.0 - 35.0	46	18	55.5	20
52020573	M 63 x 1,5	24.0 - 43.0	56	20	68.5	10

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16