


## SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, presetupă PG pentru cabluri plate, cu ajustare automată a dimensiunilor laterale



Gamă mare de strângere



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță

### Beneficii

Model economic

Sistemul de sigilare lateral se potrivește pe diverse dimensiuni de cablu

Elementele de etanșare cu dimensiuni speciale pentru cabluri nu mai sunt necesare

Toleranță

Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate

### Domeniul de utilizare

Pentru instalarea cablurilor plate

Utilaje de ridicat

Pompe

Lifturi

Confecționarea tablourilor electrice

### Descrierea produsului

Filet de conectare PG

### Notă

Se folosesc piulițele SKINDICHT® GMK

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SVFK

Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicații la exterior

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Culoare:	Gri deschis (RAL 7035)
Material:	Corp: poliester Insert special de etanșare: CR
Clasa de protecție:	IP 54
Gama de temperatură:	-20°C la +60°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINDICHT® SVFK**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Grosimea cablului plat min./max.	Grosime cablu min./max. mm	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D ( mm )	Bucăți / UA
SKINDICHT® SVFK							
52005470	PG 16	-- 15.0	-- 5.0	27.0 / 23.0	39.5	10	25
52005680	PG 21	10.0 / 20.5	3.0 - 8.0	32.0 / 30.0	43.0	11	25
52005690	PG 29	15.0 / 27.0	4.0 - 11.5	42.0 / 41.0	45.0	11	25
52005700	PG 36	25.0 / 34.0	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	51.0	13	10
52005710	PG 42	30.0 / 40.0	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	54.0	13	5
52005720	PG 48	35.0 / 45.0	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	55.0	15	5

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16