


SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, presetupă PG cu etanșare perfectă și protecție anti-îndoire, cu preluarea efortului de tracțiune și manșon anti-îndoire



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță



Interferența semnalelor

Beneficii

Sigare perfectă cu protecție anti-încovoire
Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă
Protecția cablului la smulgere
Strângere delicată a cablului
Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

Presetupă pentru punere la masă a ecranului și sistem de protecție anti-răsucire. Pentru aplicații în care trebuie evitate interferențele electromagnetice.
Părțile în mișcare ale echipamentelor
Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Linii de producție
Măsurări și control tehnologic

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Notă

Se folosesc piulițele SKINDICHT® SM
Piuliță EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafețe vopsite sau anodizate

Ultima actualizare (13.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SRE

Exemplu informații pentru comandă:

SRE 13,5/9/9/6

13,5 = filet PG al șurubului de compresie

9 = filet de racord PG

9 = deschiderea liberă a conului de etanșare

6 = deschiderea liberă a manșonului de împământare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere:

Disponibil cu filet mai lung

Material:

Corp: alamă nichelată

Manșon de împământare: alamă

Con de etanșare: CR/NBR

Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție:

IP 65

Gama de temperatură:

-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SRE

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Izolație exterioară Ø, min./max. (mm)	Mantaua interioară min./max. Ø (mm)	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SRE							
52010780	13,5/9/9/6	7,5 / 9	4,5 / 6	22.0 / 22.0	60.0	5,5	25
52010790	13,5/9/11/7	9 / 11	5,5 / 7	22.0 / 22.0	60.0	5,5	25
52010800	13,5/11/9/6	7,5 / 9	4,5 / 6	22.0 / 22.0	60.0	5,5	25
52010810	13,5/11/11/7	9 / 11	5,5 / 7	22.0 / 22.0	60.0	5,5	25
52005310	13,5/13,5/9/6	7,5 / 9	4,5 / 6	22.0 / 22.0	60.0	6,5	25
52005320	13,5/13,5/11/7	9 / 11	5,5 / 7	22.0 / 22.0	60.0	6,5	25
52010820	16/11/13/9	11 / 13	7 / 9	24.0 / 24.0	65.0	5,5	25
52010830	16/11/13/10	11 / 13	8 / 10	24.0 / 24.0	65.0	5,5	25
52010840	16/11/15/11	13 / 15	9 / 11	24.0 / 24.0	65.0	5,5	25
52010850	16/13,5/13/9	11 / 13	7 / 9	24.0 / 24.0	67.0	6	25
52010860	16/13,5/13/10	11 / 13	8 / 10	24.0 / 24.0	67.0	6	25
52010870	16/13,5/15/11	13 / 15	9 / 11	24.0 / 24.0	67.0	6	25
52005330	16/16/13/9	11 / 13	7 / 9	24.0 / 24.0	65.0	6,5	25
52005340	16/16/13/10	11 / 13	8 / 10	24.0 / 24.0	65.0	6,5	25
52005350	16/16/15/11	13,5 / 15	9 / 11	24.0 / 24.0	65.0	6,5	25
52010880	21/16/15/12	13,5 / 15	10 / 12	30.0 / 30.0	78.0	6,5	25
52010890	21/16/17/14	15 / 17	12 / 14	30.0 / 30.0	78.0	6,5	25
52010900	21/16/19/15	17 / 19	13 / 15	30.0 / 30.0	78.0	6,5	25
52010910	21/16/20/16	18 / 20	14 / 16	30.0 / 30.0	78.0	6,5	25
52005360	21/21/15/12	13 / 15	10 / 12	30.0 / 30.0	78.0	7	25
52005370	21/21/17/14	15 / 17	12 / 14	30.0 / 30.0	78.0	7	25
52005380	21/21/19/15	17 / 19	13 / 15	30.0 / 30.0	78.0	7	25
52005390	21/21/20/16	18 / 20	14 / 16	30.0 / 30.0	78.0	7	25
52005400	29/29/20/17	19 / 20	15 / 17	40.0 / 41.0	90.0	8	10
52005410	29/29/23/19	22 / 23	17 / 19	40.0 / 41.0	90.0	8	10
52005411	36/36/26/22	23,5 / 26	20 / 22	50.0 / 50.0	109.0	9	5
52005412	36/36/30/24	27 / 30	22 / 24	50.0 / 50.0	109.0	9	5
52003585	36/36/30/26	27 / 30	24 / 26	50.0 / 50.0	109.0	9	5
52005414	36/36/33/28	30 / 33	26 / 28	50.0 / 50.0	109.0	9	5
52023586	36/36/35/30	32 / 35	28 / 30	50.0 / 50.0	109.0	9	5

Ultima actualizare (13.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16