
# SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, presetupă PG rezistentă la apă de mare, pentru temperaturi ridicate și efort mecanic ridicat, rezistentă la uleiuri, acizi și substanțe chimice

## Informații
Flexibil până la -40 °C






Rezistență chimică bună

Rezistent la coroziune

Robust

Rezistent la temperatură

## Beneficii
Pentru temperaturi ridicate
Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
Rezistent la apă marină
Pentru solicitări mecanice ridicate
Rezistență mare la coroziune

## Domeniul de utilizare
Presetupa oțel nichel crom cu element de etanșare FPM, special concepută pentru a fi utilizate în condiții dificile.
Industria farmaceutică și petrochimică
Sector off-shore
Turbine eoliene
Zidărie de cărămidă

## Descrierea produsului

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® CN

Filet de conectare PG

**Notă**
Contrapiuliță potrivită: SKINDICHT® SM INOX

**Date Tehnice**

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe |
| Atenție: | Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21 |
| La cerere: | Element e etanșare TPE |
| Material: | Corp: otel crom-nichel conform cu DIN, nr. material 1.4305<br>Element de etanșare: FPM<br>Garnitură: FPM |
| Clasa de protecție: | IP 68 - 5 bar |
| Gama de temperatură: | -40 °C ÷ +200 °C |

**Observație**
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINDICHT® CN

| Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni | Ø F mm | Mărimea cheii SW în mm | Lungimea totală, C mm | Lungimea filetului, D ( mm ) | Bucăţi / UA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® CN | | | | | | |
| 52032520 | PG 9 | 6 - 10 | 18 | 28.0 | 10 | 5 |
| 52032525 | PG 11 | 5 - 12 | 22 | 32.0 | 10 | 5 |
| 52032540 | PG 13,5 | 8 - 15 | 24 | 34.0 | 10 | 5 |
| 52032550 | PG 16 | 8 - 15 | 24 | 34.0 | 10 | 5 |
| 52032560 | PG 21 | 12,5 - 20,5 | 30 | 42.0 | 12 | 5 |
| 52032570 | PG 29 | 19 - 27,5 | 41 | 53.0 | 12 | 5 |

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16