


SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, presetupă cu filet PG, cu etanșare ermetică specială, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, acizi și alte substanțe chimice



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Pentru temperaturi ridicate
 Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
 Rezistent la apă
 Fixare puternică
 Robust

Domeniul de utilizare

Presetupă impermeabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, cu element de etanșare conic special FKM
 Zidărie de cărămidă
 Stații de epurare
 Spălătorie auto

Notă

Exemplu informații pentru comandă:
 SHV-FKM 13,5/9/11
 13,5 = filet PG al șurubului de compresie
 9 = filet de racord PG
 11 = deschiderea liberă a conului de etanșare

Date Tehnice

Ultima actualizare (24.04.2024)
 ©2024 Lapp Group - all rights reserved.
 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>
 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV FKM

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material:	Corp: alamă nichelată Con de etanșare: FKM Garnitură: FKM
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	între -20 °C și +200 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SHV FKM

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SHV FKM						
52024934	SHV-FKM 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26.0	5	50
54000015	SHV-FKM 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28.5	6	50
52024935	SHV-FKM 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28.5	6	50
52024936	SHV-FKM 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31.0	6	25
52024937	SHV-FKM 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31.0	6	25
52024970	SHV-FKM 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024968	SHV-FKM 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024969	SHV-FKM 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024961	SHV-FKM 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024962	SHV-FKM 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024971	SHV-FKM 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024973	SHV-FKM 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024964	SHV-FKM 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024965	SHV-FKM 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52024966	SHV-FKM 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7	25
52024967	SHV-FKM 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7	25
52024974	SHV-FKM 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44.5	8	10

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16