

SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, presetupă unghiulară rezistentă la coroziune și apă de mare, cu inel de etanșare incizat, permite reducerea înălțimii de instalare



Rezistent la coroziune



Cerința de spațiu



Robust

Beneficii

Profil de blocare
Sigilare prin inel de etanșare incizat
Rezistent la coroziune
Scade înălțimea de montaj
Rezistent la apă marină

Domeniul de utilizare

Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie să fie pozat paralel cu peretele carcasei
Fabricarea motoarelor electrice
Fabricarea de mașini și echipamente
Procese tehnologice
Aplicații de Sunet și Lumină

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Notă

Se folosesc piulițele SKINDICHT® SM
Pentru combinații cu presetupe SKINDICHT® sau SKINTOP®, va propunem SKINDICHT® RWV fără inel de etanșare incizat și șurub de compresie

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune Șurub de compresie și piuliță hexagonală: alamă nichelată Element de etanșare incizat: CR Ganitură: NBR
Clasa de protecție:	IP 55
Gama de temperatură:	-20°C la +80°C Fără inelul de etanșare: -20°C ÷ +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® RWV

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	A (mm)	B în mm	G mm	Ø B mm	Diametrul inelului de etanșare tăiat ØF (mm)	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	SW1/SW2 mm	Bucăți / UA
SKINDICHT® RWV										
52004180	PG 7	20,5	8	14	15,3	5	26.0	8,5	15.0 / 13.0	25
52004190	PG 9	23,5	10	17	18,3	5/8	28.0	9,5	18.0 / 15.0	25
52004200	PG 11	26	12	20	21,9	7/10/12.5	31.5	10	21.0 / 18.0	25
52004210	PG 13,5	28,5	14	22	24	7/10.5/13/16	34.5	10,5	23.0 / 20.0	25
52004220	PG 16	31	16	24	26,1	8/10.5/13.5/16	35.5	11	26.0 / 22.0	10
52005420	PG 21	33,5	21	30	32,5	11/15/18/20	42.5	11,5	32.0 / 28.0	10
52004225	PG 29	43	30	40	42	19/23/27/31	49.0	13	41.0 / 37.0	10
SKINDICHT® RWV fără E+D										
52024020	PG 7	20,5	-	14	15,3	-	20.2	8,5	15.0 / 13.0	25
52023970	PG 9	23,5	-	17	18,3	-	21.8	9,5	18.0 / 15.0	25
52023980	PG 11	26	-	20	21,9	-	24.9	10	21.0 / 18.0	25
52023990	PG 13,5	28,5	-	22	24	-	27.4	10,5	23.0 / 20.0	25
52024000	PG 16	31	-	24	26,1	-	28.5	11	26.0 / 22.0	10
52024010	PG 21	33,5	-	30	32,5	-	34.8	11,5	32.0 / 28.0	10
52024015	PG 29	43	-	40	42	-	41.2	13	41.0 / 37.0	10

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

SKINDICHT® RWV