
SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, presetupă PG robustă, din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat, pentru cabluri cu diametre mari, cu preluare optimă a efortului de tracţiune







Preluare optimă a efortului de tracţiune

Robust

Beneficii

Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
Fixare puternică
Robust
Pentru cabluri cu diametru exterior mare

Domeniul de utilizare

Presetupe compacte din alamă pentru o fixare sigură a cablurilor cu diametru mare

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Notă

SKINDICHT® SHZ-XL este similar cu SKINDICHT® SHZ, dar are filet mai lung pentru pereţi groşi
Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHZ

Atenție:	Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21
Material:	Corp: alamă nichelată Element de etanșare: CR Garnitură: NBR
Clasa de protecție:	IP 55
Gama de temperatură:	-20 °C la +80 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHZ

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Dimensiune de montaj maximă (mm)	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăţi / UA
SKINDICHT® SHZ							
52005590	PG 7	5 - 5	21	14.0 / 15.0	30.0	5	50
52005600	PG 9	5 - 8	25	17.0 / 17.0	34.0	6	50
52000930	PG 11	7 - 10	28	20.0 / 20.0	35.0	6	25
52000940	PG 13,5	7 - 13	32	22.0 / 22.0	40.0	6,5	25
52000950	PG 16	8 - 16	35	24.0 / 24.0	42.0	6,5	25
52000960	PG 21	11 - 20	46	30.0 / 30.0	47.0	7	25
52000970	PG 29	18 - 27	58	40.0 / 41.0	53.0	8	10
52000980	PG 36	24 - 35	70	50.0 / 50.0	61.0	9	10
52005610	PG 42	30 - 42,5	78	57.0 / 57.0	66.0	10	5
52005620	PG 48	36 - 47	86	64.0 / 64.0	68.0	10	5
SKINDICHT® SHZ-XL							
52023717	PG 9	5 - 8	25	17.0 / 17.0	43.0	10	50
52023718	PG 11	7 - 10	28	20.0 / 20.0	44.0	10	25
52023719	PG 13,5	7 - 13	32	22.0 / 22.0	48.5	10	25
52023720	PG 16	8 - 16	35	24.0 / 24.0	50.5	10	25
52024840	PG 21	11 - 20	46	30.0 / 30.0	55.0	11	25
52025530	PG 29	18 - 31	58	40.0 / 41.0	60.0	13	10
52023721	PG 36	24 - 35	70	50.0 / 50.0	67.0	13	10
52023722	PG 42	30 - 42,5	78	57.0 / 57.0	71.0	14	5
52023723	PG 48	36 - 47	86	64.0 / 64.0	73.0	14	5

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16