


SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, presetupă PG din alamă nichelată, rezistentă la apă de mare, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, solvenți, acizi și alte substanțe chimice



Rezistență chimică bună



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Pentru temperaturi ridicate
 Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
 Rezistent la apă marină
 Fixare puternică
 Robust

Domeniul de utilizare

Presetupă cu inel de strângere antirăsucire VITON®.
 Inelul de etanșare realizat din VITON® nu a prezentat nici un efect de îmbătrânire chiar după expunere îndelungată la +165°C.
 Fabricarea de mașini și turbine
 Procese în centrale electrice
 Laborator

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Notă

Ultima actualizare (02.05.2024)
 ©2024 Lapp Group - all rights reserved.
 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>
 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-SV

Se folosesc piulițele SKINDICHT® SM
Protecția EMC este disponibilă la cerere

Date Tehnice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere:

Disponibil și cu filet lung

Material:

Corp: alamă nichelată

Garnitură: FKM (Fluoroelastomer)

Protecția anti-îndoire: FKM

Clasa de protecție:

IP 65

Gama de temperatură:

între -20 °C și +165 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SR-SV

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Dimensiune de montaj maximă (mm)	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SR-SV							
52023620	SR-SV 11/07	5,5 - 7	28	20.0 / 20.0	56.0	6	25
52023621	SR-SV 11/09	7,5 - 9	28	20.0 / 20.0	56.0	6	25
52023622	SR-SV 13/09	7,5 - 9	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023623	SR-SV 13/11	9 - 11	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023624	SR-SV 13/13	11 - 13	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023625	SR-SV 16/13	11,5 - 13	35	24.0 / 24.0	67.0	6,5	10
52023626	SR-SV 16/15	13 - 15	35	24.0 / 24.0	67.0	6,5	10
52023627	SR-SV 21/15	13,5 - 15	40	30.0 / 30.0	79.0	7	10
52023628	SR-SV 21/17	15 - 17	46	30.0 / 30.0	79.0	7	10
52023629	SR-SV 21/19	17 - 19	46	30.0 / 30.0	79.0	7	10

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16