


SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, presetupă metrică cu etanșare perfectă, cu protecție anti-îndoire, grad ridicat de protecție și cu preluarea efortului de tracțiune



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Interferența semnalelor

Beneficii

Sigare perfectă cu protecție anti-încovoire
Contact optim al ecranului pe 360°, rezistență minimă
Protecția cablului la smulgere
Strângere delicată a cablului
Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

Presetupă pentru punere la masă a ecranului și sistem de protecție anti-răsucire. Pentru aplicații în care trebuie evitate interferențele electromagnetice.
Părțile în mișcare ale echipamentelor
Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Linii de producție
Măsurări și control tehnologic

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Piulițele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafețele vopsite sau anodizate

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SRE-M

Exemplu de descriere:

SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 6

20 = filet metric

13,5 = filet de PG

9 = deschiderea manșonului anti-răsucire (F)

6 = deschiderea manșonului de împământare (B)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere:

Disponibil și cu filet lung

Material:

Corp: alamă nichelată

Manșon de împământare: alamă

Con de etanșare: CR/NBR

Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție:

IP 65

Gama de temperatură:

-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SRE-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Filet PG	Domeniul de fixare al izolației exterioare ØF (mm)	Diametrul de fixare al izolației interioare (mm)	SW1/SW2 mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Diametrul mașonului de împământare ØB	Deschidere netă F (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SRE-M										
52105600	M 20 x 1,5	13,5	7,5 - 9	4,5 - 6	22 / 22	59.5	6	6	9.0	25
52105610	M 20 x 1,5	13,5	9 - 11	5,5 - 7	22 / 22	59.5	6	7	11.0	25
52105620	M 20 x 1,5	16	11 - 13	7 - 9	24 / 24	64.5	6	9	13.0	25
52105630	M 20 x 1,5	16	11 - 13	8 - 10	24 / 24	64.5	6	10	13.0	25
52105640	M 20 x 1,5	16	13,5 - 15	9 - 11	24 / 24	64.5	6	11	15.0	25
52105650	M 25 x 1,5	21	13,5 - 15	10 - 12	30 / 30	78.0	7	12	15.0	25
52105660	M 25 x 1,5	21	15 - 17	12 - 14	30 / 30	78.0	7	14	17.0	25
52105670	M 25 x 1,5	21	17 - 19	13 - 15	30 / 30	78.0	7	15	19.0	25
52105680	M 25 x 1,5	21	18 - 20	14 - 16	30 / 30	78.0	7	16	20.0	25
52105690	M 32 x 1,5	29	18 - 20	15 - 17	40 / 40	90.0	8	17	20.0	10
52105700	M 32 x 1,5	29	21 - 23	17 - 19	40 / 40	90.0	8	19	23.0	10
52105710	M 40 x 1,5	36	23,5 - 26	20 - 22	50 / 50	108.0	8	22	26.0	5
52105720	M 40 x 1,5	36	27 - 30	22 - 24	50 / 50	108.0	8	24	30.0	5
52105730	M 40 x 1,5	36	30 - 33	26 - 28	50 / 50	108.0	8	28	33.0	5
52105740	M 40 x 1,5	36	32 - 35	28 - 30	50 / 50	108.0	8	30	35.0	5

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16