

SKINDICHT® RWV-M fără E+D

SKINDICHT® RWV-M fără E+D, piesă unghiulară pentru pozarea cablului paralel cu peretele carcusei, rezistentă la coroziune și versatilă



Rezistent la coroziune



Cerința de spațiu



Conector cu carcasa standard



Rezistent la temperatură

Beneficii

Combinăția între diferiți conectori pentru tuburile de protecție este posibilă

Economie de spațiu, greutate mai mică datorită diametrului redus

Scade înălțimea de montaj

Cablul se deplasează paralel cu peretele carcusei

Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie să fie pozat paralel cu peretele carcusei

Fabricarea motoarelor electrice

Fabricarea de mașini și echipamente

Procese tehnologice

Aplicații de Sunet și Lumină

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV-M fără E+D

Notă

Clasa de protecție este data de combinarea cu diversele presetupe speciale. Standardul minim este IP55.

Se folosesc piulițele SKINDICHT® SM-M

Pentru combinarea cu alte presetupe SKINDICHT® sau SKINTOP®, oferim SKINDICHT® RWV-M fără inel de etanșare incizivă (E) și șurub de presiune (D)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune Piuliță hexagonală: alamă nichelată Ganitură: NBR
Clasa de protecție:	IP 55
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® RWV-M fără E+D

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	B în mm	Lungimea filetului, D (mm)	K	L	Ø G	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Bucăți / UA
SKINDICHT® RWV-M fără E+D											
52107801	M 12 x 1,5	21	11,5	5	20,5	8	14.0	16	17.0	18,9	25
52107811	M 16 x 1,5	23	11,5	5	23,5	12	18.0	20	22.0	24,5	25
52107821	M 20 x 1,5	28,5	12,5	5	28,5	15	22.0	24	27.0	30,1	25
52107831	M 25 x 1,5	30	13,5	5	31	20	27.0	29	32.0	35,7	10
52107841	M 32 x 1,5	36,5	13,5	5	33,5	27	34.0	33,5	41.0	45,6	10
52107851	M 40 x 1,5	43	15,5	5	43	35	42.0	43	46.0	50,6	5

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16