

SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, presetupă unghiulară cu filet metric, din plastic/metal, rezistentă la coroziune, etanșată cu inel de etanșare cu incizie



Rezistent la coroziune



Cerința de spațiu



Conector cu carcasa standard



Rezistent la temperatură

Beneficii

Profil de blocare
Sigilare prin inel de etanșare incizat
Rezistent la coroziune
Scade înălțimea de montaj
Rezistent la apă marină

Domeniul de utilizare

Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie să fie pozat paralel cu peretele carcasei
Fabricarea motoarelor electrice
Fabricarea de mașini și echipamente
Procese tehnologice
Aplicații de Sunet și Lumină

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423
Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV-M

Notă

Se folosesc piulițele SKINDICHT® SM-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Șurub de compresie și piuliță hexagonală: alamă nichelată Element de etanșare incizat: CR / NBR Ganitură: NBR
Clasa de protecție:	IP 55
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® RWV-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	L	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Ø G	Înălțime (mm)	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	SW3	Bucăți / UA
SKINDICHT® RWV-M													
52107800	M 12 x 1,5	5.0	20,5	14.0	16	12.0	13,2	8.0	5.0	26.1	11,5	17	25
52107810	M 16 x 1,5	9.0 - 3.0	23,5	18.0	20	16.0	17,6	12.0	5.0	28.6	11,5	22	25
52107820	M 20 x 1,5	13.0 - 4.0	28,5	22.0	24	20.0	22,2	15.0	5.0	35.1	12,5	27	25
52107830	M 25 x 1,5	17.5 - 8.5	31	27.0	29	25.0	27,5	20.0	5.0	38.1	13,5	32	10
52107840	M 32 x 1,5	25.0 - 16.0	33,5	34.0	36	32.0	35,2	27.0	5.0	44.6	13,5	41	10
52107850	M 40 x 1,5	32.0 - 23.0	43	42.0	45	40.0	43,5	35.0	5.0	53.1	15,5	46	5

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03_16