

SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, presetupă unghiulară cu flanșă, cu element de etanșare incizat, pentru eforturi mecanice ridicate



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Cerința de spațiu



Conector cu carcasa standard



Rezistent la temperatură

Beneficii

Sigare prin inel de etanșare incizat

Rezistent la coroziune

Ușor de instalat

Intrare sigură pentru cabluri

Înălțime totală redusă

Domeniul de utilizare

Pentru solicitări mecanice ridicate

Când nu este disponibilă fixarea prin filet

Descrierea produsului

M20 x 1.5 - M25 x 1.5 cu 2 găuri filetate

M32 x 1.5 cu 4 găuri filetate

Cu inel de etanșare inclus

SKINDICHT® SE-M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material:	Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, gri Șurub de compresie: alamă nichelată Element de etanșare incizat: CR / NBR Garnitură: BNR
Clasa de protecție:	IP 55
Gama de temperatură:	-20°C la +80°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SE-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul inelului de etanșare tăiat ØF (mm)	Înălțimea totală (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lățimea generală (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® SE-M							
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31	20	49.2	42.0	10
52108010	M 25 x 1,5	8.5/11.5/14.5/17.5	40	25	68.2	60.0	5
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51,5	32	84.2	66.0	1

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16