

SKINDICHT® SM-NPT INOX

SKINTOP® GMP-GL NPT



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică

Domeniul de utilizare

Utilizate acolo unde presetupele trebuie să fie blocate, sau pentru carcusele cu pereți subțiri

Descrierea produsului

Filet NPT

Notă

Alte mărimi sunt disponibile la cerere

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Descrierea clasei: piulițe pentru presetupe

Material:

Oțel inoxidabil

Gama de temperatură:

-60°C la +200°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® SM-NPT INOX

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Bucăți / UA
52103500	NPT 1/2"	50
52103510	NPT 3/4"	50
52103520	NPT 1"	25
52103530	NPT 1 1/4"	10

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16