

SKINMATIC® GB-M

SKINMATIC® GB-M, tarozi pentru tăiere, filet metric



Domeniul de utilizare

Pentru decupaje pe filet metric

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000945

ETIM 5.0 Class-Descriere: Masină de gaurit

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000945

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Burghiu

Material:

HSSE

Observație

Nu este subiect al directivei RoHS

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINMATIC® GB-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Lungimea de găurire (mm)	Lungimea totală, C (mm)
SKINMATIC® GB-M			
61791282	M 32 x 1,5	28	150.0
61791283	M 40 x 1,5	28	170.0
61791284	M 50 x 1,5	32	190.0

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16