

SKINMATIC® MH Set

SKINMATIC® MH Set, chei hexagonale profilate, la bucată, pentru montarea presetupelor metrice SKINTOP® de la M50 până la M110x2

Informații

Instrument pentru montarea presetupelor SKINTOP® cu dimensiuni de până la M110x2



Beneficii

Asamblare rapidă, sigură, fără risc de defect
Suprafața de contact este prelucrată astfel încât previne alunecarea

Domeniul de utilizare

Scule speciale destinate presetupelor SKINTOP® din bronz

Caracteristicile produsului

Set de montaj realizat din oțel cromat
Setul SKINMATIC® MH conține trei chei :
OK 16/20 mm (M12/M16)
OK 24/29 mm (M20/M25)
OK 36/45 mm (M32/M40)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Clasă-ID: EC002130
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cheie de piulițe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC002130
ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cheie de piulițe

Observație

Nu este subiect al directivei RoHS
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINMATIC® MH Set

Articol nr.	Lățimea suprafeței plane (mm)	Dimensiunile presetupei de alamă	Lungimea totală (mm)
SKINMATIC® MH-Set			
61791273	16/20, 24/29, 36/45	M 12, M 16, M 20, M 32, M 40	200 / 220 / 250
SKINMATIC® MH cheie simplă			
61791267	54	M 50	-
61791268	67	M 63	-
61791269	75	M 63 plus	-
61791286	95	M 75	-
61791287	115	M 90	-
61791288	135	M 110	-

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16