

SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, Sculă universală de montare, reglabilă pentru toate dimensiunile de cheie între 14-33 mm, pentru strângere după introducerea cablurilor



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu

Beneficii

Ajustabil pentru toate dimensiunile de la 14 la 33 mm
Asamblarea se face după ce cablurile au fost instalate
Mânere de plastic ergonomice

Domeniul de utilizare

Pentru poziționarea rapidă a presetupelor

Caracteristicile produsului

Fabricat din oțel cromat
Cu două game de strângere extensibile (poziții de blocare)
Deschidere mică (14 - 22 mm): M12 la M16, PG7 la PG11, NPT 3/8"
Deschidere mare:(24 - 33 mm): M20 to M25, PG13.5 to PG21, NPT 1/2" to 3/4"

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Clasă-ID: EC002498

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru tensiune joasă

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC002498

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru tensiune joasă

Observație

Nu este subiect al directivei RoHS

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINMATIC® RZ

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Lățimea suprafeței plane (mm)	Lungimea totală, C mm	Bucăți / UA
SKINMATIC® RZ				
61791260	SKINMATIC® RZ	14 - 33	250.0	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16