

SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, garnituri de etanșare pentru protecție împotriva prafului, pentru presetupe cu filet metric, neocupate cu cabluri



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune

Beneficii

Previne pătrunderea de praf și mizerie în carcasă

Domeniul de utilizare

Acest capac de protecție poate fi pus peste piesa de strângere a presetupelor

Protejare temporară

Protejarea punctelor de conectare nefolosite

Notă

Ușor de manevrat, fără demontare - împingeți cablul

Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Culoare:

Negru

Material:

Spuma din PE

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® SD-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	PL_DYN_DURCHMESSER	Înălțime (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® SD-M				
54113100	SD-M 12	11.5	2.0	100
54113110	SD-M 16	15.0	2.0	100
54113120	SD-M 20	20.0	2.0	100
54113130	SD-M 25	25.0	2.0	50
54113140	SD-M 32	30.0	2.0	50
54113150	SD-M 40	40.0	2.0	25
54113160	SD-M 50	49.0	2.0	25
54113170	SD-M 63	58.0	2.0	25

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16