


## SKINTOP® ST la unitate mică de împachetare

SKINTOP® ST, presetupă din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins, protecție permanentă la vibrații și cu preluarea efortului de tracțiune



Rezistență chimică bună



Gamă mare de strângere



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

### Beneficii

Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de sigilare)  
 Rezistență mare la uleiuri, pentru o siguranță maximă  
 Protecție permanentă la vibrații  
 Formă de strângere optimă  
 Gamă de strângere mare, variabilă

### Domeniul de utilizare

Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduși în carcase, cu cerințe de spațiu minime  
 Fabricarea de mașini și echipamente  
 Fotovoltaic  
 Tehnologii pentru automatizări

## SKINTOP® ST la unitate mică de împachetare

### Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

### Descrierea produsului

Filet de conectare PG

### Notă

Vezi accesoriile SKINTOP® PG pentru produse compatibile

Se folosesc piulițele SKINTOP® GMP-GL

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001)
Material:	Corp: poliamidă Element de etanșare: CR
Teste:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	Dinamic: între -20 °C și +100 °C Static: între -40 °C și +100 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® ST la unitate mică de împachetare**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Thread length D mm	Bucăți / UA
53110154	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110155	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110156	ST 11	4 - 10	22	38.0	8	10
53110157	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9	10
53110158	ST 16	9 - 14	27	44.0	10	10
53110159	ST 21	13 - 18	33	49.0	11	5
53110160	ST 29	14 - 25	42	56.0	11	5
53110161	ST 36	24 - 32	53	66.0	13	5
53110162	ST 42	35 - 38	60	68.0	13	5
53110163	ST 48	39 - 44	65	69.0	14	5
SKINTOP® ST + piulță						
53110080	ST 7 + GMP-GL	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110081	ST 9 + GMP-GL	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110082	ST 11 + GMP-GL	4 - 10	22	38.0	8	10
53110083	ST 13,5 + GMP-GL	6 - 12	24	41.0	9	10
53110084	ST 16 + GMP-GL	9 - 14	27	44.0	10	10
53110085	ST 21 + GMP-GL	13 - 18	33	49.0	11	5
53110086	ST 29 + GMP-GL	14 - 25	42	56.0	11	5
53110087	ST 36 + GMP-GL	24 - 32	53	66.0	13	5
53110088	ST 42 + GMP-GL	35 - 38	60	68.0	13	5
53110089	ST 48 + GMP-GL	39 - 44	65	69.0	14	5

Ultima actualizare (18.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16